



FLEISCHMANN 7061




54 7004
Ersatzhaftreifen
Spare friction tyres
Bandages de rechange

1



2




Ersatzlampe
Spare bulb
Lampe de rechange

6535

Ersatzmotor
Replacement motor
Moteur de rechange

50 7063

3



Kupplungstausch
Exchange coupling
Changement de attelages

1.

9525

2.

**PROFI
9545**


Diese FLEISCHMANN-Modelllok darf nur mit der vorgesehenen Fahrspannung (max. 14 V $\overline{\text{---}}$) betrieben werden. Wir empfehlen die Verwendung von FLEISCHMANN-Regeltrafos, die mit dem VDE- bzw. GS-Zeichen versehen sind.



Reinigen der Lokräder: Bei Verschmutzung sind die Laufflächen der Räder mit sauberem Lappen oder Schienenreinigungsgummi 6595 zu reinigen. Niemals die angetriebenen Räder von Hand durchdrehen, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung von max. 14 V $\overline{\text{---}}$ mittels Anschlußdrähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden.

Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel und Motorwechsel erforderlich.

10 7061



19 7702

70 2910




50 7906

- 10 7061 Lokgehäuse kpl.
- 13 7066 Lichtleiter (Satz)
- 19 7702 Haltestange

- 40 7061 Fahrgestell kpl. o. Motor
- 41 7063 Fahrgestell m. Lok-, Zahnradern u. Kuppelstangen
- 42 7063 Steuerung kpl. m. Kuppelstangen
- 43 7063 Deckplatte unten
- 44 7063 Luftkessel (Satz)
- 47 7063 Laufgestell kpl.
- 48 7061 Zylinderkasten kpl. mit Lichtleiter

40 7061



6535

70 0203

50 7063

48 7061

- 50 7063 Motor m. Schwungmasse
- 50 7906 Motorhaltebögel
- 53 7030 Radsatz kpl.
- 56 7151 Schneckenrad

- 60 7063 Stromabnehmereinsatz m. Lampenhalter
- 63 7098 Lampenhalter m. Beleuchtungsfeder
- 64 4101 Entstördrossel
- 64 4202 Entstörkondensator

63 7098




60 7063

64 4202

48 7063

13 7066




42 7063

- 70 0203 Schraube f. 427063 u. 607063
- 70 2903 Schraube f. 437063
- 70 2910 Schraube f. 107061
- 73 0523 Bolzen f. Kuppelstange
- 73 0540 Bolzen f. 567151
- 75 7011 Steckpuffer (gewölbt)
- 75 7012 Steckpuffer (flach)

- 6535 Glühlampe klar
- 9525 Standard-Steckkupplung
- 9545 Profi-Steckkupplung

41 7063



75 7011

56 7151


73 0540

75 7012

75 7012

73 0523

75 7011



9525

53 7030

47 7063

43 7063

70 2903

9525

53 7030

- 50 7063 Motor kpl. m. Schwungmasse
- 51 7079 Treibrad links
- 51 7080 Treibrad rechts
- 51 7081 Kuppelrad
- 51 7082 Kuppelrad m. N.
- 52 7007 Achse
- 54 7004 Haftreifen

50 7063



56 7608

	Außen-Ø	Zähnezahl	Zähnezahl
56 7151 Schneckenrad	8	26	19
56 7152 Zahnrad f. Radsatz	8	18	
56 7608 Schnecke			



51 7070

51 7081

51 7081

51 7080

52 7007

54 7004

51 7082

56 7152

51 7082

54 7004

